


EVM008



帶插座連接電纜

ADOAH043VAS0005H04




應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
應用	應用於特別惡劣環境的應用	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計	PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
注意環境溫度		cULus: ...75
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...75
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試		
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50個掃描周期/頻率；每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11ms半正弦；3個坐標軸中每個方向6個衝擊 / -40 °C / 85 °C
持續抗衝擊性	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊 / -20 °C / 50 °C
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期



帶插座連接電纜

ADOAH043VAS0005H04

噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb	嚴格等級5 (4個檢測周期)
MTTF	[年]	20027
機械技術數據		
重量	[g]	178
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質	外殼: TPU 黑色透明的; 密封圈: FKM	
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		
電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm		
		


EVM008



帶插座連接電纜

ADOAH043VAS0005H04

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色