




Détecteur pour vérins avec IO-Link

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH



- 1 accessoire de fixation
- 2 face active



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication	IO-Link
Application	
Principe de fonctionnement	détecteur à effet Hall ; (fonction 3D)
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	< 20
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	300
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2
Sorties	
Sortie signal	signal de commutation; IO-Link
Technologie	PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR	2
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant résiduel max. [mA]	0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100



Détecteur pour vérins avec IO-Link

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

Fréquence de commutation DC	[Hz]	200
Version protection courts-circuits		pulsé
Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

Zone de détection

Etendue de mesure	[mm]	50; (en fonction de l'application)
Intensité de champ min.	[mT]	1

Exactitude / déviations

Hystérésis	[mm]	1,25; (paramétrage)
Répétabilité	[mm]	< 0,2
Erreur de linéarité IO-Link	[%]	< 5
Résolution	[mm]	0,01; (en fonction de l'application)

Logiciel / programmation

Possibilités de paramétrage	Points de commutation; Fonction de compteur; fonction de diagnostic
-----------------------------	---

Interfaces

Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1.3	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profils	Function class	Désignation
	0x0010	Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
	0x4000	Identification and Diagnosis
	0x8013	Object detection
	0x8101	Locator
	0x8102	ProductURI
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1613

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	classe B
	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Tenue aux impacts	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux vibrations		
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées

MK5909



Détecteur pour vérins avec IO-Link

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

MTTF	[Années]	1088
Homologation UL	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
	N° d'agrément UL	C020
	Numéro de fichier UL	E174191


Données mécaniques		
Poids	[g]	79,2
Type de montage	vis de fixation double empreinte (tête fendue + six pans creux avec cote sur plat 1,5)	
Type de vérin	vérins à rainure en T	
Matières	boîtier: PA; excentrique de fixation: inox	

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune SSC1.1 SSC1.2
	fonctionnement	1x LED, vert

Accessoires		
Fourniture	clip de fixation pour câble 1x	
	accessoire de mémorisation 1x	

Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²		
Raccordement		



BK:	OUT1 / IO-Link
WH:	OUT2
Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
WH=	blanc
BK =	noir
BU =	bleu