


Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 10000



1 mali otvor 20,2 mm Ø

Značajke proizvoda

Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Dizajn	za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
--------	--

Točnost / odstupanja

Preciznost	± 0,01 % FSO
Preciznost ponavljanja	± 0,001 % FSO

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Temperatura skladištenja [°C]	-40...80

Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 10000

Skladišna vlažnost [%] 5...95; (nekondenzirajuće)

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Otpornost na vibracije	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mehanički podaci

Težina	[g]	3510,8		
Dimenzije	[mm]	115 x 168,7 x 115		
Promjer gornje prirubnice	[mm]	58		
Materijali		kućište: Aluminij eloksirano; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom		
Dizajn osovine		čvrsta osovin		
Promjer osovine	[mm]	6		
Najveća mjerljiva duljina	[mm]	10000		
Opseg koluta sa žicom	[mm]	315		
Promjer žice	[mm]	1		
Povezanost žicama		20,2; (mali otvor)		
Svojstva žice		najveća brzina pomicanja žice	[m /s]	2
		najveće ubrzanje žice	[g]	6
		najveća sila proširenja	[N]	21
		najmanja sila povlačenja	[N]	8
Pričvrсна prirubnica		Sinkrona prirubnica		


Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Vijci: 3 x M4
	vijci cilindra: 4 x M4
	podložnici
	Sinkrona prirubnica
	Spojke za enkodere

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

dijagrami i grafikoni



Instrukcije za instalaciju