TS0759

Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Couple de serrage 1,5 Nm

CE

Caractéristiques du produit			
Etendue de mesure		-30...180 °C	-22...356 °F
Raccord process		taraudage M5 filetage extérieur	
Application			
Elément de mesure		1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Montage		Capteur de contact pour des corps solides	
Données électriques			
Classe de protection		III	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure		-30...180 °C	-22...356 °F
Exactitude / déviations			
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 8; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation			
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
MTTF	[Années]	10377,8	
Données mécaniques			
Poids	[g]	394,25	
Boîtier		capteur à visser	
Dimensions	[mm]	M5 / L = 25,7	
Désignation du filetage		M5	
Matières		inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process		taraudage M5 filetage extérieur	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

TS0759

Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5

Raccordement électrique

Câble: 10 m, silicone

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement