


E43310



製程感測器的焊接適配器

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 洩漏口



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

應用

設計

應用於管道，具洩漏口

抗壓強度

[bar]

50

注意抗壓強度

應用於連接感測器和適配器

認證/測試

承壓設備指令

PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明

必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量

[g]

160

材質

不鏽鋼(1.4435 / 316L)

感測器連接

G 1/2 密封錐面

製程連接

焊接適配器 Ø 29 mm

潮濕部件的表面特性Ra/Rz

0.4 / 4

附件

供貨範圍

O形圈: FKM

注釋

包裝單位

1 件數