


TA3130

溫度傳送器

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1	
測量範圍	0...140 °C	32...284 °F
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋	
面板安裝長度 EL [mm]	60	

應用

特殊的性能	鍍金接點	
測量元件	1 x Pt 1000; (根據 DIN EN 60751 標準, A 級)	
介質	液體和氣體介質	
介質溫度	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
抗壓強度 [bar]	400	
最小的插入深度 [mm]	15	

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC	
防護等級	III	
反相保護	是	

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 1
---------	-----------

TA3130

溫度傳送器

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/



輸出		
輸出數量	1	
輸出信號	類比信號	
類比輸出數量	1	
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	500
過載保護	是	
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	46.5
測量範圍	0...140 °C	32...284 °F
分辨率		
類比輸出分辨率	[K]	0.02
精度/偏差		
精密類比輸出	[K]	± 0,1 (60°C / 140°F) / ± 0,5 (0...140°C / 32...284°F)
溫度係數	[測量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C)
反應時間		
響應時間T05 / T09	[s]	1 / 3; (根據DIN EN 60751標準)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 68; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	137.2
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 117.7
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4305/303); PA	
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
製程連接	螺紋連接 G 1/4 外螺紋	
面板安裝長度 EL	[mm]	60
注釋		
注釋	精確值適用於流動的水。 根據UL508標準，帶過載電流保護的“限制電壓”。應用於具備過流保護的低壓電路 符合UL873標籤。28.1或Imax = 100/Ub (Ub = 輸入電路電壓)	
包裝單位	1 件數	

TA3130



溫度傳送器

TA-060.LDR14-A-ZVG/US/

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

