


Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 3000



1 Zatični vijak

Značajke proizvoda

Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Primjena

Dizajn	za enkodere sa sinkroniziranom prirubnicom od 58 mm i čvrstom osovinom od 6 mm
--------	--

Točnost / odstupanja

Preciznost	± 0,012 % FSO
Preciznost ponavljanja	± 0,005 % FSO

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...80
Temperatura skladištenja [°C]	-40...80
Skladišna vlažnost [%]	5...95; (nekondenzirajuće)

Mehanički podaci

Težina [g]	598,5
Promjer gornje prirubnice [mm]	58
Materijali	kućište: lijevani cink / plastika; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

E61441



Mehanizam ožičenja za enkodere

DRAW WIRE 3000

Najveća mjerljiva duljina	[mm]	3000	
Opseg koluta sa žicom	[mm]	200	
Promjer žice	[mm]	0,87	
Povezanost žicama		M6	
Svojstva žice	najveća brzina pomicanja žice	[m /s]	0,8
	najveće ubrzanje žice	[g]	1
	najveća sila proširenja	[N]	3
	najmanja sila povlačenja	[N]	2,5
Pričvrсна prirubnica		Sinkrona prirubnica	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

dijagrami i grafikoni

Instrukcije za instalaciju

