




RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal

DTMHF GNRWCOUS03



Felhasználási terület		
Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna; Brazília; Argentína	
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	9...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Védelmi osztály		III
Működési frekvencia	[MHz]	13,56
RFID szabvány		ISO 15693
Érzékelési tartomány		
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	180
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	65
D-TAG-tól való távolság	[mm]	≤ 40
Interfész		
Kommunikációs interfész	CAN	
CAN		
Protokoll	CANopen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[év]	477



RFID író/olvasófej CAN interfésszel és CANopen protokollal

DTMHF GNRWCOUS03

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	141,5
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS; LED ablak: PEI

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	Preoperational Mode	1 x LED, zöld világít
	Operational Mode	1 x LED, zöld villogó
	hibák	1 x LED, piros villogó
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga világít

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A

1	nem használt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L