

Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=150



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 150 mm	
Nyomásállóság [bar]		100
Megjegyzés a nyomásállósághoz		< 250 °C

Mechanikai adatok

Súly [g]		142,8
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás		G 1/2 Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Beépítési hossz EL [mm]		124
Furatmélység BL [mm]		150

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------