



Összekötő kábel

VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás                                                    |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                           |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                                            |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                                 |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                             |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                                              |
| Max. összes áramterhelés                                      | [A]  | 4                                                                               |
| Teljes áramterhelhetőség (UL)                                 | [A]  | 3                                                                               |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                                                                       |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...65 °C                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | 0...100                                                                         |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...65 °C                                                                 |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                                        |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |



Összekötő kábel

VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS

| Mechanikai adatok          |                                   |                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Súly                       | [g]                               | 326                                                                          |
| Anyagok                    | PP Halogénmentes                  |                                                                              |
| Test kiöntő anyaga         | PP                                |                                                                              |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                              |
| Tömítés anyaga             | EPDM                              |                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                              |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                    |

| Megjegyzések       |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!



Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Csatlakozás





## Összekötő kábel

VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

