

O2M200



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/78



Termékjellemzők

Képfelbontás	[px]	640 x 480
Nyílásszög	[°]	80 x 59

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
--------------------------	-------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 280; (lencsefűtéssel)
Túlfeszültség-védelem		igen
Képzékelő		¼" 4:3 VGA CMOS színes képzékelő szenzor

O2M200



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/78

Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	1000			
Csúcsáram bekapcsolási időtartama	[ms]	2			
Kimenetek					
Videó kimenet		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Érzékelési tartomány					
Látómező méret	[mm]	Működési távolság	képtartomány		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
Képfelbontás	[px]	640 x 480			
Nyílásszög	[°]	80 x 59			
Fényérzékenység	[LUX]	< 0,05			
Dinamikus tartomány	[dB]	> 80			
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85			
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100			
Védettség		IP 67; IP 69K			
Tesztek / engedélyek					
EMC		DIN EN 61000-6-4	ipari környezet		
		DIN EN 61000-6-2	ipari környezet		
		UN-ECE R10			
Ütésállóság			50 g		
Rezgésállóság		Frekvenciatartomány 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Só spray teszt		IEC 60068-5-52			
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	311			
Méretek	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Anyagok		ház: PC/ABS; frontlencsék: poliamid 'üvegszál-erősítésű			
Tartozékok					
Szállított tételek		Szerelőkészlet:, E2M210			
		csavarok: 2 x M6 x 20			
		alátét			
		Anyák: 2 x M6, önzáró			
		csúszásmentes alátét			
Megjegyzések					
Csomagolási egység		1 db			



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/78

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, árnyékolt

Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



1	koaxkábel mag videojel
2	koaxkábel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V