

O2M203



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Termékjellemzők

Képfelbontás	[px]	640 x 480
Nyílásszög	[°]	118 x 89

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
Alkalmazás	beépített tükrözési funkcióval

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 280; (lencsefűtéssel)
Túlfeszültség-védelem		igen



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Képzékelő	¼" 4:3 VGA CMOS színes képzékelő szenzor			
Bekapcsolási áramcsúcs [mA]	700			
Csúcsáram bekapcsolási időtartama [ms]	2			
Kimenetek				
Videó kimenet	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Érzékelési tartomány				
Látómező méret [mm]	Működési távolság	képtartomány		
	1000	3330 x 1970		
	2000	6660 x 3930		
	3000	9990 x 5900		
	4000	13310 x 7860		
	5000	16640 x 9830		
Képfelbontás [px]	640 x 480			
Nyílásszög [°]	118 x 89			
Fényérzékenység [LUX]	< 0,05			
Dinamikus tartomány [dB]	> 80			
Környezeti körülmények				
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85			
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100			
Védettség	IP 67; IP 69K			
Tesztek / engedélyek				
EMC	DIN EN 61000-6-4	ipari környezet		
	DIN EN 61000-6-2	ipari környezet		
	UN-ECE R10			
Ütésállóság				50 g
Rezgésállóság	Frekvenciatartomány 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Só spray teszt	IEC 60068-5-52			
Mechanikai adatok				
Súly [g]	313			
Méretek [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Anyagok	ház: PC/ABS; frontlencsék: poliamid 'üvegszál-erősítésű			
Tartozékok				
Szállított tételek	Szerelőkészlet:, E2M210			
	csavarok: 2 x M6 x 20			
	alátét			
	Anyák: 2 x M6, önzáró			
	csúszásmentes alátét			
Megjegyzések				
Csomagolási egység	1 db			



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, árnyékolt; árnyékolás csatlakoztatva

Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A; Árnyékolt csatlakozókábel: igen



1	koaxkábel mag videojel
2	koaxkábel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V