


ANT512



RFID olvasó-írófej LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED sárga
- 2 LED zöld



Felhasználási terület

Alkalmazás	szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése
Rádió jóváhagyás ehhez:	USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Tajvan; India; Dél-Korea; Szingapúr; Malajzia; Egyesült Királyság; Új-Zéland
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 50
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	0,125

Érzékelési tartomány

Elhaladási sebesség	[m/s]	< 0,5		
Egymással szemben lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	400		
Egymás mellett lévő író/olvasó fejek távolsága	[mm]	400		
D-TAG-tól való távolság	[mm]	olvas	:	≤ 60 (statikus)
		írás	:	≤ 55 (statikus)
		referencia címke	:	E80360



RFID olvasó-írófej LF

DTRLF MCRWIDUS01

Interfész		
Kommunikációs interfész	DATA / DTE10x	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[év]	536
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	185
Ház	téglatest kialakítású	
Aktív felület	5 választható pozíció	
Méretek	[mm]	40 x 40 x 54
Anyagok	ház: PA; fémrészek: rozsdamentes acél	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	A másik ID tag-től való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12, forgatható, reteszelt, rögzíthető; kódolás: A		
2 1 3 4 		



RFID olvasó-írófej LF

DTRLF MCRWIDUS01

Csatlakozás

