


DTC510



RFID olvasó-írófej HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED sárga
- 2 LED zöld
- 2 LED piros



Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Tajvan; India; Szingapúr; Kína; Dél-Korea; Izrael

Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan

A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	9...32 DC
Áramfelvétel [mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Védelmi osztály	III
Működési frekvencia [MHz]	13,56
RFID szabvány	ISO 15693

Érzékelési tartomány

D-TAG-tól való távolság [mm]	≤ 60
------------------------------	------

Interfész

Kommunikációs interfész	CAN
CAN	
Protokoll	CANopen



RFID olvasó-/írófej HF

DTCHF MCRWCOUS03

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / ismétlődő
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nem ismétlődő
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	180
Ház		téglatest kialakítású
Aktív felület		5 választható pozíció
Méret	[mm]	40 x 40 x 54
Anyagok		ház: PA; fémrészek: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	Preoperational Mode	1 x LED, zöld világít
	Operational Mode	1 x LED, zöld villogó
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga világít
	hibák	1 x LED, piros villogó
Megjegyzések		
Megjegyzések	A másik ID tag-tól való távolságot lásd a megfelelő adatlapon (E803xx).	
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12, forgatható, reteszelt, rögzíthető; kódolás: A		
1	nem használt	
2	U+	
3	földelés	
4	CAN_H	
5	CAN_L	