


DTE830



RFID kiértékelőegység UHF

DTEUHF_ABWETUSTN04



Felhasználási terület	
Rádió jóváhagyás ehhez:	EU/RED; India
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan	A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	700
Működési frekvencia [MHz]	865...868 (ETSI)
Antenna csatlakozók	4; (TNC Reverse)
RFID szabvány	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Átviteli teljesítmény ERP [mW]	2000; (lépésenként paraméterezhető: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedancia [Ω]	50
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	4
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	500; (max.)
Érzékelési tartomány	
RSSI határérték	szoftveren keresztül állítható
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokoll	EtherNet/IP



RFID kiértékelőegység UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Használati típus	adatátvitel	
Ethernet - TCP/IP		
Protokoll	TCP/IP	
Használati típus	paraméterezés; adatátvitel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
Rádió tanúsítvány	EN 302 208	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	3354
Méret	[mm]	300 x 300 x 71
Anyagok	ház: alumínium; védőburkolat: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; Dugós csatlakozó: réz / műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, sárga / zöld
		4 x LED, többszínű programozható
Hangjelzéssel	sziréna	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: X



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2




RFID kiértékelőegység UHF

DTEUHF_ABWETUSTN04

Elektromos csatlakozás - bemenetek / kimenetek

Csatlakozó: 1 x M12




GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC