


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 szorítócsavar
2 kapocsgyűrű
3 hegesztett hüvely

EC 1935/2004 

Felhasználási terület	
Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz Ø 6 mm
Beszerelés	Szorítócsavarozás
Nyomásállóság [bar]	10
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...150
Tesztek / engedélyek	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok	
Súly [g]	56,1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kapocsgyűrű: PEEK (poliéter-éterketon)
Meghúzási nyomaték [Nm]	< 10
Szenzor csatlakozás	Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 25 mm
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db