


Folyamatadapter - karimás lemez DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	25
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	615
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	DRD-Flansch Ø 65 mm	
Tömítés	tömítőgyűrű	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	
Tartozékok		
Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfeleléség, E30054	

E33242



Folyamatadapter - karimás lemez DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű: 1, PEEK, FDA megfelelés, E30124
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db