


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFD10ZDB /6M



1 belső menet M18 x 1,5

**Termékjellemzők**

Szondarúd hossza L	[mm]	45
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeg		folyadékok; Gázok
Nyomásállóság	[bar]	300

Folyadékok

Közeghőmérséklet	[°C]	0...120
------------------	------	---------

Gázok

Közeghőmérséklet	[°C]	0...100
------------------	------	---------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS3000
---	--	--------

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	45
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	300
---------------------	---------	-----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Környezeti körülmények

Védettség		IP 67
-----------	--	-------



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFD10ZDB /6M

Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [év]		8096


Mechanikai adatok		
Súly [g]		454,5
Ház		kiképzés az adapterhez
Méreték [mm]		M18 x 1,5
Menet megjelölés		M18 x 1,5
Anyagok		hollandi anya: rozsdamentes acél; Tömszelence: FKM; anya tömszelencéhez: sárgaréz nikkelezett; Hüvely: sárgaréz nikkelezett
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke