


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 300 mm
Nyomásállóság [bar]	25

Mechanikai adatok

Súly [g]	500,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	≤ 0,6 / -
Beépítési hossz EL [mm]	191
Furatmélység BL [mm]	228,6

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------