


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Felhasználási terület		
Kivitel		TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 350 mm
Nyomásállóság	[bar]	25
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	653
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő
Folyamatcsatlakozás		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz		≤ 0,6 / -
Beépítési hossz EL	[mm]	267
Furatmélység BL	[mm]	304,8
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db