


Folyamatadapter higiénikus csőszelvényekhez

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	40
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	219,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás		G 1/2 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás		Csőszelvény DN25 (1") DIN 11851
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz		0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint		H4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------