




RFID címke

ID-TAG/R20X2,5/06



Felhasználási terület

Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-40...85
Csúshőmérséklet (passzív) [°C]	90; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h)

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	2528
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

Rádió tanúsítvány	ISO 15693
-------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	2,9
Szerelés módja	nemfémes anyagokra történő beszerelés; (tapadás a felülethez)
Méreték [mm]	Ø 20 / L = 3
Anyagok	PPA

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



RFID címke

ID-TAG/R20X2,5/06

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110