


Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-025KFBR14-

/US/



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4	
Beépítési hossz EL [mm]	25	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	400	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	12	
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$	
---------------	-----------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	-------------------------------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100	
Védettség	IP 68; IP 69K	

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	22831,05	

Mechanikai adatok

Súly [g]	61	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM	
Meghúzási nyomaték [Nm]	35	



Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-025KFBR14-

/US/

Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/4
Szondarúd átmérő	[mm]	6
Beépítési hossz EL	[mm]	25

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

