




Munkahenger érzékelő IO-Linkkel

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH



- 1 Rögzítőelem
2 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel	PNP/NPN; (paraméterezhető)	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Felhasználási terület		
Működési elv	Hall érzékelő; (3D funkció)	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	300
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2	
Kimenetek		
Kimeneti jel	kapcsoló jel; IO-Link	
Elektromos kivitel	PNP/NPN; (paraméterezhető)	
Digitális kimenetek száma	2	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Maximális szivárgó áram	[mA]	0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC	[mA]	100



Munkahenger érzékelő IO-Linkkel

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	200
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Rövidzárlat-biztos		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Mérési tartomány	[mm]	50; (az alkalmazástól függően)
Min. térerősség	[mT]	1
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,25; (paraméterezhető)
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Linearitási hiba IO-Link	[%]	< 5
Felbontás	[mm]	0,01; (az alkalmazástól függően)
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek		kapcsolási pontok; számláló funkcióval; diagnosztikai funkció
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1.3
SDCI-szabvány		IEC 61131-9 CDV
Profil	Function class	leírás
	0x0010	Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
	0x4000	Identification and Diagnosis
	0x8013	Object detection
	0x8101	Locator
	0x8102	ProductURI
SIO-mód		igen
Szükséges master port típus		A
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1613
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	B osztályú
Ütésállóság	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms félszinus; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban



Munkahenger érzékelő IO-Linkkel

MKT4028BFRKG/H/IO/ZH

MTTF	[év]	1088
UL minősítés	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Class 2
	UL tanusítvány száma	C020
	UL fájl száma	E174191


Mechanikai adatok		
Súly	[g]	30,8
Szerelés módja	horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5	
Hengertípus	T-nútos munkahengerek	
Anyagok	ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél	

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga SSC1.1 SSC1.2
	üzem / működés	1x LED, zöld

Tartozékok		
Szállított tételek	kábelrögzítő 1x	
	rögzítőgumi 1x	

Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²		
Csatlakozás		



BK:	OUT1 / IO-Link
WH:	OUT2
Érszínek :	
BN =	barna
WH=	fehér
BK =	fekete
BU =	kék