


Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD6-...../US/



Termékjellemzők

Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III	
-----------------	-----	--

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	-40...90 °C	-40...194 °F
------------------	-------------	--------------

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
---------------	-----------------------------------	--

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 szerint)	
------------------------------	--------------------------------	--

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67	
-----------	-------	--

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	11415,5	
-----------	---------	--

Mechanikai adatok

Súly [g]	82,2	
Ház	mérőelektród	
Méret [mm]	Ø 6 / L = 45	
Anyagok	rozsdamentes acél	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Folyamatcsatlakozás	Ø 6 mm	
Szondarúd átmérő [mm]	6	

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.	
Csomagolási egység	1 db	

Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KLKD6-...../US/

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

