




Egyutas érzékelő adó

O6S-OOKG/0,30m/US



1 fénykilépés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	11; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Max. fényfolt átmérő	[mm]	300
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2600
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	E013

Mechanikai adatok

Súly	[g]	32,4
------	-----	------



Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/0,30m/US

Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	35,4 x 13 x 21
Anyagok	ház: ABS; PPSU; Tömítés: EPDM
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Meghúzási nyomaték [Nm]	0,5

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db


Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/0,30m/US

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörös erősítési tényező