




Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-200KCED10-...../US/ IV



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm	
Beépítési hossz EL	[mm]	260
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság	[bar]	160
Minimális merülési mélység	[mm]	15
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	260
Mérési tartomány	-40...150 °C	-40...302 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	csatlakozó terület	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	22831
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	77,5
Méretek	[mm]	Ø 10



Hőmérséklet-rúdérzékelő

TT-200KCED10-...../US/ IV

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm
Szondarúd átmérő [mm]	10
Beépítési hossz EL [mm]	260

Megjegyzések

Megjegyzések	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak. üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

