


ANT516



Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Superficie attiva



Applicazione			
Applicazione	rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto		
Certificazione apparecchiature radio per	UE/RED; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; USA; Canada; Malesia; Brasile; Messico; Vietnam		
Nota sulla certificazione radio	L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".		
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	19,2...28,8 DC	
Corrente assorbita	[mA]	< 60	
Classe di isolamento		III	
Frequenza operativa	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Campo di rilevamento			
Distanza testina di scrittura/ lettura frontale	[mm]	170	
Distanza testina di scrittura/ lettura laterale	[mm]	160	
Distanza dal TAG	[mm]	riferito a TAG a disco di 30 mm e al metallo di un'antenna installata; I-CODE SLI	≤ 32
Interfacce			
Interfaccia di comunicazione	DATA / DTE10x		
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80	
Grado di protezione		IP 67; IP 69K	
Test / Certificazioni			
Resistenza agli urti		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, fisso)
Resistenza alle vibrazioni		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[anni]	457,9	

ANT516



Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Certificazione UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current
	Numero file UL	E205959

Dati meccanici

Peso	[g]	90
Corpo		parallelepipedo
Montaggio		montaggio non schermato
Dimensioni	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPE-U; acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	comunicazione TAG	1 x LED, giallo

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

