


Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2
Capacità di corrente totale [A]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...60
Grado di protezione	IP 67; IP 68; (1 m / 7 giorni)

Dati meccanici

Peso [g]	88,5
Dimensioni [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiali	PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo	PBT-GF 20 / ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	4



Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Tipo di connettore	M8
--------------------	----

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori


Accessori opzionali	Adattatore per guida DIN: E73006
	Cappuccio di protezione: M8, E73005

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



EBC050



Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato

