




Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-045-BEM18 /US



1 belső menet M18 x 1,5



Termékjellemzők		
Mérési tartomány	-40...125 °C	-40...257 °F
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet	
Beépítési hossz EL	[mm]	60
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, B osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság	[bar]	300
Minimális merülési mélység	[mm]	15
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	44
Mérési tartomány	-40...125 °C	-40...257 °F
Pontosság / eltérés		
Pontosság	[K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
Reakcióidők		
Válaszdinamika T05 / T09	[s]	1 / 3; (DIN EN 60751 szerint)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	22831

Hőmérsékletérzékelő folyamatcsatlakozóval

TM-045-BEM18

/US

Mechanikai adatok

Súly	[g]	81,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet
Szondarúd átmérő	[mm]	8,2
Beépítési hossz EL	[mm]	60

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
	A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

