




Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCID10-...../US/


DNV
 DNV.COM/AF

Termékjellemzők

Mérési tartomány	-50...250 °C	-58...482 °F
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm	
Beépítési hossz EL [mm]	42	

Felhasználási terület

Mérőelem	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 szerint, A osztály)	
Közeg	folyadékok és gázok	
Nyomásállóság [bar]	160	
Megjegyzés a nyomásállósághoz	a vágógyűrűcsavarzatba való beépítésnél	
Minimális merülési mélység [mm]	15	

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L [mm]	42	
Mérési tartomány	-50...250 °C	-58...482 °F
Megjegyzés a mérési tartományhoz	álló: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Pontosság / eltérés

Pontosság [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
---------------	-----------------------------

Reakcióidők

Válaszdinamika T05 / T09 [s]	12 / 39; (DIN EN 60751 szerint)
------------------------------	---------------------------------

Környezeti körülmények


Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	11415,5
-----------	---------

Mechanikai adatok

Súly [g]	86,6
Méreték [mm]	Ø 10
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Folyamatcsatlakozás	Ø 10 mm
Szondarúd átmérő [mm]	10



Kábeles hőmérséklet-érzékelő folyamatcsatlakozással

TS-200KCID10-...../US/

Beépítési hossz EL [mm] 42

Megjegyzések

Megjegyzések A pontossági értékek mozgásban lévő vízre vonatkoznak.

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PTFE

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

