


EY3090



Cavo di collegamento per barriere fotoelettriche di sicurezza

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Modello	Per il collegamento di barriere/griglie fotoelettriche di sicurezza con OSSD, per ricevitore	
Applicazione	Configurato per funzionamento automatico	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 36 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	47
Materiali	TPU arancione; PA	
Materiale corpo	TPU / PA	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Cavo di collegamento per barriere fotoelettriche di sicurezza


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Collegamento elettrico

Cavo: 0,1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PA, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm




Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU / PA, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo