


DN1031



Alimentatore switching 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 Potenziometro



Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	10
Tensione nominale AC	[V]	< 230
Frequenza nominale AC	[Hz]	47...63
Campo di tensione d'ingresso AC	[V]	100...240
Tensione di uscita DC	[V]	24...28
Classe di isolamento		II; (IEC 61140)
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 0,38
Tensione di uscita	[V]	regolabile
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita	[A]	2,5
Numero circuiti della corrente di uscita		1
Max. ondulazione residua	[mV]	50
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Protezione esterna dell'ingresso		10 A; B
Derating	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Uscite

Resistente a cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si


DN1031



Alimentatore switching 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Capacità di carico segnale DC OK		24 V DC (30 mA)	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	0...70
Grado di protezione		IP 20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Dati meccanici			
Peso		[g]	335
Tipo di montaggio		guida DIN; (TH35 (EN 60715); spazi liberi per il raffreddamento per convezione 30 mm)	
Dimensioni		[mm]	90 x 45 x 100
Materiali		PC ABS	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		DC ok	1 x LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Tensione di uscita secondo SELV, PELV	
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Gabbia a molla:			
Collegamento			



- 1: primario
2: secondario