


E12316



Cavo di collegamento

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-20...50
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	160,6
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 7,5 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 5,5 m/s con 5 m di corsa orizzontale e max. accelerazione di 10 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	max. resistenza a trazione ammessa	50 N/mm² staticamente 20 N/mm² dinamico



Cavo di collegamento

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 8 mm, schermato; 2 x 0,25 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :
GN = verde
RD = rosso

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

