

Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H07



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...60
Grado di protezione	IP 67; IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	937
Dimensioni [mm]	18 x 54 x 82
Materiali	PA
Materiale corpo	PA

**Ripartitore centrale**

ZDO4H050MSS0010H07

Numero ingressi ripartitori centrali	4	
Tipo di connettore	M12	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	cicli di piegatura	> 2 Mio.

Accessori

Fornitura	Cappucci di protezione: 2	
	etichette: 4	

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: PA; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,8...1,5 Nm





Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H07

Collegamento

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo