


DV2510



5セグメントIO-Linkシグナルタワー

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz



1 ブザー

CE cULus IO-Link

アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 200

入力

入力電流 High	[mA]	6
-----------	------	---



5セグメントIO-Linkシグナルタワー

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	841
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保存温度	[°C]	-40～75
最大相対湿度	[%]	90
大気圧	[kPa]	< 106
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造	IP 54	
機械的仕様		
重量	[g]	641
取り付け方法	取付け用ベース	
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 384
材質	外装: ABS樹脂, レンズ: PC	
ディスプレイ / パーツ		
表示	LED灯、LED セグメント	5 x 4 LED
音響信号	ブザー	
最大音圧レベル	[dB]	85
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	取付用ベース, E89060	
	壁面取付けブラケット, E89061	
	取付アダプタ, E89063	
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064	
	取付ロッド, E89065	
	取付ロッド, E89066	
	取付ロッド, E89067	
備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

5セグメントIO-Linkシグナルタワー

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

電気接続 - プラグ


コネクタ式: M12, コーディング: A



1	UB+
2	未使用
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

特性図等

壁面に取付け



DV2510



5セグメントIO-Linkシグナルタワー

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

スタンド取付け

