


DF1220



무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 누름버튼 on / off / reset LED 상태 2
- 3 누름버튼 on / off / reset LED 상태 1
- 4 push-in 터미널 출력 1/2



어플리케이션

설치 레일 TH35; ~에 따르면 EN 60715

전기적 데이터

동작 전압	[V]	SELV/PELV에 대하여
정격전압 DC	[V]	24
입력 전압 DC	[V]	19,2...30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC)	[ms]	10
폐회로 전류	[mA]	12
채널 수		2
정격 전류 (안전)	[A]	1...10
정격 전류 (안전 (Fail Safe) 요 소)	[A]	10

출력

로드 커패시턴스, 전체 [mF] 20

작동 조건


주변온도	[°C]	-25...60
저장온도	[°C]	-40...70
보호등급		IP 20; (앞면)
오염정도		2



무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성
기계적 데이터		
무게	[g]	73,5
크기	[mm]	80 x 12,5 x 98
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	상태	2 x LED, 적색 / 녹색 / 주황색
작동 요소	2 x	누름버튼
전기적 연결		
push-in 터미널:		
콘택트 레버/스트립:		
연결부		



다이아그램 및 그래프	
출력 커브	시간-전류 특성곡선