


DF3100



접지 포텐셜용 피딩 모듈

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 라벨링을 위한 패널
2 push-in 터미널 24 V DC



어플리케이션

디자인 피딩 모듈 GND (1 x 10 mm²)

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC
정격전압 DC [V]	24
보호 클래스	III
최대 부하 전류 [A]	40

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
저장온도 [°C]	-40...70
보호등급	IP 20; (앞면)

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-3	간섭 방사
	EN 61000-6-2	방해에 대한 견고성

기계적 데이터

무게 [g]	48,6
마운팅 타입	하중선로 조립
설치 설명서	모듈 일렬 정렬가능
크기 [mm]	80 x 12,5 x 98,5



접지 포텐셜용 피딩 모듈

Supply Module GND/1x 10mm²

전기적 연결

push-in 터미널:

연결부

