




CAN 인터페이스와 CANopen 프로토콜을 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTMHF GNRWCOUS03



어플리케이션		
에 대한 무선 인증		미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 우크라이나; 브라질; 아르헨티나
무선 인증에 관한 참고사항		유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	9...32 DC
전류소모	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	13,56
RFID 표준		ISO 15693
범위		
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면	[mm]	180
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면	[mm]	65
ID-tag에 대한 간격	[mm]	≤ 40
인터페이스		
통신 인터페이스		CAN
CAN		
기록문(프로토콜)		CANopen
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 반복됨
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 반복되지 않음
진동 내구성	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[년 (해)]	477
기계적 데이터		
무게	[g]	141,5

DTM425



CAN 인터페이스와 CANopen 프로토콜을 보유한 RFID 읽기/쓰기 헤드

DTMHF GNRWCOUS03

하우징	나선형 흡이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 70
스레드 지정	M18 x 1
재질	하우징: 스텐레스; 보호 커버: PPS; LED 윈도우: PEI

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	Preoperational Mode	1 x LED, 녹색 점등됨:
	Operational Mode	1 x LED, 녹색 플래쉬
	오류	1 x LED, 적색 플래쉬
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색 점등됨:

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



1	사용되지 않음
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L