




Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-050KFEC01-

/US/



Caratteristiche del prodotto		
Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Lunghezza sonda EL [mm]	50	
Applicazione		
Particolarità	contatti dorati	
Elemento di misura	1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Applicazione	Aree igieniche	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione [bar]	25	
Profondità minima di immersione [mm]	15	
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]	50	
Dati elettrici		
Classe di isolamento	III	
Campo di misura/regolazione		
Lunghezza sonda L [mm]	50	
Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F
Precisione / Deriva		
Precisione [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Tempi di reazione		
Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	1 / 3; (secondo DIN EN 60751)	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100	

TM4811



Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-050KFEC01- /US/

Grado di protezione	IP 68; IP 69K
---------------------	---------------

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni]		22831

Dati meccanici

Peso [g]	184
Materiali	1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L) elettrolucidato
Raccordo a processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	Ra: < 0,8
Diametro della sonda [mm]	6
Lunghezza sonda EL [mm]	50

Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

