


Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-015KIKD06...../US



Caratteristiche del prodotto

Campo di misura	-50...250 °C	-58...482 °F
Raccordo a processo	Ø 6 mm	
Lunghezza sonda EL [mm]	50	

Applicazione

Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Profondità minima di immersione [mm]	15	

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
----------------------	-----

Campo di misura/regolazione

Lunghezza sonda L	[mm]	50
Campo di misura	-50...250 °C	-58...482 °F
Indicazioni per il campo di misura	immobile: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Precisione / Deriva

Precisione [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------------	-------------------------

Tempi di reazione

Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	11 / 37; (secondo DIN EN 60751)
------------------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

MTTF [anni]	11415,5
-------------	---------

Dati meccanici

Peso [g]	26,4
Dimensioni [mm]	Ø 6
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti); PFA/PTFE
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	Ø 6 mm
Diametro della sonda [mm]	6
Lunghezza sonda EL [mm]	50

TS9256



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-015KIKD06...../US

Osservazioni

Osservazioni

I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,15 m, PTFE

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

