




RFID 태그

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



마운팅 홀 Ø 4,0 x 3,7 mm



어플리케이션

설치		금속 및 비금속 재질에 설치
동작온도 (액티브)	[°C]	-40...85
피크 온도 (패시브)	[°C]	125

전기적 데이터

작동 주파수	[MHz]	13,56
메모리 용량	[bit]	896
메모리 타입		EEPROM
칩 타입		ICODE SLIX
블록 수효		28
블록 크기:	[Byte]	4
고유한 식별 번호 (UID)	[Byte]	8
RFID 표준		ISO 15693
최대 읽기 주기		무제한
최대 쓰기 주기		100000

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
저장온도	[°C]	-40...125
보호등급		IP 68

테스트 / 인증서

라디오 주파 인증		ISO 15693
-----------	--	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	1,6
마운팅 타입		금속 및 비금속 재질에 설치
크기	[mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
재질		PPA GF30; 에폭시 수지 포팅됨

비고

포장당		10 갯수
-----	--	-------

E80381



RFID 태그

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

추가 자료

비금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-