




アプリケーション

仕様

固定用金具

機械的仕様

重量

[g]

51.8

取り付け方法

取付けロッド, (Ø 10 mm)

外形寸法

[mm]

30.8 x 1.5 x 43.2

材質

ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)

アクセサリ

付属品

シリンダーネジ: 2 x M3 x 14

クランプ

六角穴付きボルト

ナット: M4

E21272



光電センサ用取付けセット

O6 CLAMP BRACKET

備考

梱包数

1 個