


# EVC06A



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAT0010H04/3G/2D



| 어플리케이션          |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)        | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점                          |
| 페인트 용인          | yes                                               |
| 전기적 데이터         |                                                   |
| 동작 전압 [V]       | < 60 AC/DC                                        |
| 보호 클래스          | II                                                |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 2                                                 |
| 작동 조건           |                                                   |
| 주변온도 [°C]       | -20...60                                          |
| 보호등급            | IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K)     |
| 테스트 / 인증서       |                                                   |
| 인증서             | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U          |
| ATEX 마킹         | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| 기계적 데이터         |                                                   |
| 무게 [g]          | 354,2                                             |
| 크기 [mm]         | 26,5 x 15,5 x 36,5                                |
| 재질              | 하우징: TPU 주황색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)                 |
| 너트 재질           | 스텐레스 (1.4404 / 316L)                              |
| 비고              |                                                   |
| 포장당             | 1 갯수                                              |

# EVC06A



## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH040VAT0010H04/3G/2D

### 전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 1,2...1,5 Nm



### 연결부



|      |         |
|------|---------|
| BK = | 코어 색상 : |
| BN = | 흑색      |
| BU = | 갈색      |
| WH = | 청색      |
|      | 흰색      |