


EVF693



Y 접속 케이블

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 24 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



기계적 데이터

무게	[g]	100,8
모듈형 본체 재질		PP
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질		EPDM
포트 스플리터 박스 수		2
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m



Y 접속 케이블

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 1 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
전기적 연결 - 플러그 C	
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm	
	
전기적 연결 - 소켓 A	
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm	
	
전기적 연결 - 플러그 B	
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm	
	



Y 접속 케이블

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

전기적 연결 - 연결부

연결부

