


TM6101



プローブ型温度センサ ハイジエニック用

TM-025KCBR14- /DE/



製品特性		
測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
プロセス接続	接圧部 G 1/4	
取付けた時の長さ EL	[mm]	25
アプリケーション		
測定素子	1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
電気的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	12
測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	1 / 3, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造	IP 68, IP 69K	
試験 / 認証		
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	22831
UL規格認証	UL認証番号	K017


TM6101



プローブ型温度センサ ハイジェニック用

TM-025KCBR14- /DE/

機械的仕様		
重量	[g]	82
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PPS, FKM
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), ガasket: FKM
プロセス接続		接圧部 G 1/4
プローブ径	[mm]	6
取付けた時の長さ EL	[mm]	25
アクセサリ		
付属品		ガスケット
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
		精度値は流水に適用
梱包数		1 個
認証		表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続		
接続		



コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ (DT04-3P)