



KT5112



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMDF-KGRBPKG/US



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	Ø 29 / L = 31

어플리케이션

작동 원리	다이나믹
-------	------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	12...30 DC
전류소모 [mA]	30
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	500

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes
출력 신호선 길이 [ms]	300

반응시간

반응시간 [ms]	35
-----------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 65; IP 67; IP 69K; (앞면)

KT5112



조명 처리된 정전용량형 누름버튼

KTMDF-KGRBPKG/US

테스트 / 인증서		
EMC	IEC 61000-4	
기계적 데이터		
무게	[g]	55
크기	[mm]	Ø 29 / L = 31
재질	PA 6.6-GF30 흑색; 감지면: PA 그릴아미드 TR 90UV	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	동작원리	1 x LED, 녹색 트리거 될 수 있습니다.
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 1	
	가스킷 (gasket): 1	
액세서리 (옵션)	심볼 디스크	
비고		
포장당	1 갯수	

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

