


AL2401



IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67



전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 50

센서 공급 US

포트당 정격전류	[A]	0,1
----------	-----	-----

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 16
--------------	--------------

입력

디지털 입력 수	16; (8 x 2)
디지털 입력의 입력 회로	PNP



IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

입력의 센서 공급		IO-Link
입력전기 한계	[mA]	15
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes

인터페이스

통신 인터페이스		IO-Link
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	555

IO-Link Device

전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
SDCI 표준		IEC 61131-9
SIO 모드		아니오
프로세스 데이터 아날로그		1
프로세스 데이터 바이너리		24
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,9

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
보호등급 (NEMA 250)		6P
화학적 성분 매체	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF	[년 (해)]	164

기계적 데이터

무게	[g]	382,5
재질		PA; 소켓: 황동 니켈도금합; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
씰링 재질		플루오르 탄성고무 (FKM)

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색

액세서리

액세서리 (옵션)		스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용 , E70402
-----------	--	--

비고

비고		NFPA 79 어플리케이션에서만 사용 디바이스는 IO-Link 사양 V1.1.2로 작동되어야 합니다. IO-Link 케이블의 최대 케이블 길이는 20m 입니다.
포장당		1 갯수



IO 링크 CompactLine 모듈

IO-Link module 8 x 2 DI IP 67

전기적 연결 - IO-Link


커넥터: M12; 코딩: A



1	UB +
2	사용되지 않음
3	UB -
4	IO-Link

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: M12; 코딩: A; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)



	입력 X1.0...X1.7
1	센서 공급 +24 V
2	IN 2
3	센서 공급 0 V
4	IN 1
5	사용되지 않음