


ANT515



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 감지면



어플리케이션		
어플리케이션	운송 장비에 있는 물체 감지	
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 일본; 중국; 대만; 인도; 싱가포르; 우크라이나; 말레이시아; 브라질; 멕시코; 베트남	
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	19,2...28,8 DC
전류소모	[mA]	< 60
보호 클래스		III
작동 주파수	[MHz]	13,56
RFID 표준		ISO 15693
범위		
거리 쓰기 / 읽기 헤드 정면	[mm]	170
거리 쓰기 / 읽기 헤드 측면	[mm]	160
ID-tag에 대한 간격	[mm]	금속에 설치된 30mm 동전 태그 및 안테나와 관련, I-CODE SLI : ≤ 32
인터페이스		
통신 인터페이스	DATA / DTE10x	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67; IP 69K	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 지속적인)
진동 내구성	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[년 (해)]	457,9

ANT515



RFID 읽기/쓰기 헤드 HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL 인증서	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	파일 번호 UL	E205959

기계적 데이터

무게	[g]	80
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	20 x 7 x 48
재질		PBT; TPE-U; 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
	tag 커뮤니케이션	1 x LED, 황색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

