





어플리케이션		
어플리케이션	최대 4개까지의 읽기/쓰기 헤드를 가진 타입 ANT41x/ANT51x	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...30 DC
전류소모	[mA]	< 3000
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 4	
출력		
디지털 출력 수	4	
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
인터페이스		
통신 인터페이스	Ethernet	
공장설정	IP 어드레스: 192.168.0.79	
	subnet 마스크: 255.255.255.0	
	Gateway IP 어드레스: 192.168.0.100	
Ethernet - TCP/IP		
기록문(프로토콜)	TCP/IP	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-20...85
보호등급	IP 67	



RFID 평가 유닛 LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
진동 내구성	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[년 (해)]	108,28
기계적 데이터		
무게	[g]	389
크기	[mm]	115 x 46,2 x 85
재질	상단부: PA Grivory GV5H 주황색; 상단부: TPE; 하단부: GD-ALSi12	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	전압 공급	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, 적색 / 녹색
	Ethernet	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
	입력 / 출력	1 x LED, 녹색
		1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	보호 캡: M12, E73004	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - Ethernet		
커넥터: 2 x M12; 코딩: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
전기적 연결 - 전압 공급		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		



RFID 평가 유닛 LF/HF


DTELF/HFABRWENUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

전기적 연결 - 프로세스 커넥션

커넥터: 4 x M12; 코딩: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.